

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario Basic, wysokość 850 mm, Błat z multipleksu bukowego, dł. blatu: 1500 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 922004 1500 |
| GTIN | 4062406086657 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym oraz uchwytem do regulacji wysokości. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 2 parami wsporników do usztywnienia wiązania.

w dostawie::

2 x segmenty nóg, 2 x para wsporników, płyta robocza.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 850 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

masa: 59 kg

Opis techniczny

| | |
|---|--|
| wysokość | 850 mm |
| nośność | 400 kg |
| grubość blatu | 50 mm |
| głębokość blatu | 750 mm |
| masa | 59 kg |
| Seria | vario Basic |
| długość blatu | 1500 mm |
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych |
| Grubość materiału | 1 mm |
| wysokość stołu warsztatowego | 850 mm |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg |
| grubość płyty | 50 mm |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Stół roboczy |

Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 1500 mm

951951 1500