

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario Basic, wysokość 850 mm, blat ciemny Eluplan, dł. blatu: 2000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922007 2000
GTIN	4062406086695
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym oraz uchwytem do regulacji wysokości. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 2 parami wsporników do usztywnienia wiązania.

w dostawie::

2 x segmenty nóg, 2 x para wsporników, płyta robocza.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

wysokość	850 mm
masa	73 kg
Seria	vario Basic
długość blatu	2000 mm
głębokość blatu	750 mm

grubość blatu	50 mm
materiał blatu	Eluplan
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy

Akcesoria

Węzłówka Typ 1	927122 1
Segmenty nóg wysokość 800 mm	927000 800
Blat roboczyz okładziną z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnoszarym (eluplan) dł. blatu 2000 mm	926241 2000