



Sprężarki rzemieślnicze, Typ: I.COMP3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079841 I.COMP3
GTIN	
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne zawory, bardzo efektywne chłodzenie, bezobsługowe elementy przenoszenia napędu, zbiorniki zabezpieczone przed korozją; gwarancja dostarczania części zamiennych przez min. 10 lat. Wysoki współczynnik sprawności zapewnia niskie koszty eksploatacyjne. Przenośna sprężarka rzemieślnicza na kołach, bezolejowa i niewymagająca konserwacji.

- **bezolejowe, zagęszczone powietrze,**
- **łatwy transport,**
- **możliwość uniwersalnego zastosowania,**
- **zintegrowana preselekcja ciśnienia i bezstopniowa regulacja liczby obrotów.**

wskazówka:

Inne rodzaje sprężarek dla rzemieślników dostarczane są na zamówienie.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	i.Comp 3
ciśnienie maksymalne (powietrza)	11 bar
szerokość	570 mm

pojemność zbiornika ciśnieniowego	117 l
maksymalna wydajność napełniania	160 l/min
maksymalna wydajność zasysania	265 l/min
pobór mocy	1,5 kW
poziom natężenia dźwięku przy pracy	97 dB(A)
wysokość	1050 mm
długość	440 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3200 min ⁻¹
masa	29 kg
Rodzaj produktu	Sprężarki