

**Podpórki śrubowe z podstawą aluminiową, najwyższa wysokość podpory: 88Fmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	373550 88F
GTIN	4020772072865
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym. Magnes trwały umieszczony w podstawie podpórki umożliwia dokładne i łatwe pozycjonowanie w przypadku **mocowania w pozycji pionowej**. Wykonanie modułowe. Rozszerzenie wysokości do maks. 350mm, w połączeniu z pierścieniem pośrednim nr 373555.

wskazówka:

Z otworem centrującym o Ø 12 mm do nakładek nr 375000-375010.

Opis techniczny

najwyższa wysokość podpory	88 mm
Ø główki	50 mm
najniższa wysokość podpory	75 mm
typ	6400
Ø części dolnej	50 mm

Karta danych

do łap o szerokości rowków	14 - 22 mm
nośność	30 kN
Rodzaj produktu	Podpórki śrubowe