



Latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z bateriami, kolor: BLACK



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081437 BLACK
GTIN	4062406087364
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Wysokiej klasy solidna latarka kieszonkowa diodowa (LED) o długiej trwałości, z aluminium anodyzowanego. **Najnowsza technologia LED** odznaczająca się **wyśmienitą wydajnością oświetlenia**.

- **Zabezpieczenie przed stoczeniem się.**
 - **Przycisk pokryty gumą.**
- Z głowicą świecącą **z regulacją skupienia światła**.

W różnych kolorach.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

Ø główki	27 mm
torba na pasek w zakresie dostawy	nie
strumień światła, stopień 2	100 lm

stopień ochrony IP	IP 54
typ baterii	Micro, AAA
czas świecenia	4 h
strefa wg ATEX	brak
czas świecenia na stopniu 2	12 h
kolor obudowy	BLACK
Liczba dołączonych baterii	3
Strumień światła	250 lm
Źródło światła	Moduł LED
Funkcja latarki	Ognisko
długość całkowita	143 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081552 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081551 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081554 LR3
Oprawka do baterii wersja 3AAA	081506 3AAA
Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR3	081559 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081553 LR3