

**Garant****Pojedynczy ręczny gwintownik trapezowy wykańczaki, bez powłoki, Tr: TR8X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130790 TR8X1,5
GTIN	4062406086978
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**

Zestaw 3-elementowy, z gwintownikiem wstępnym, pośrednim i wykańczakiem.

- Gwintownik wstępny z długim czopem prowadzącym
- Wykańczak o tolerancji H7

**wskazówka:**

**Narzędzie nie nadaje się do cofania.**

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 6,6 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	6,6 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	80 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
wielkość gwintu	8

powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	TR
Kąt boku zarysu gwintu	30 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	Norma zakładowa
Klasa tolerancji	DIN 103 7H
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik