

Garant**Zestaw ręcznych gwintowników trapezowych, bez powłoki, Tr: TR16X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130760 TR16X4
GTIN	4062406087531
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

Zestaw 3-elementowy, z gwintownikiem wstępnym, pośrednim i wykańczakiem.

- Gwintownik wstępny z długim czopem prowadzącym
- Wykańczak o tolerancji H7

wskazówka:

Narzędzie nie nadaje się do cofania.

skok gwintu: 4 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,25 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	12,25 mm
długość całkowita L	140 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	4 mm
Ø chwytu D _s	11 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm

