

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7510, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214867 ST1400
GTIN	4045197716408
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek pozwala pracować z wysokimi parametrami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,22 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,22 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 120504 PDER
Gatunek	HB7510
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		