

HOLEX**Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215102 63/6
GTIN	4062406087999
Klasa artykułu	220

Opis**Wykonanie:**

Solidne głowice kątowe 90° z kilkustronnie zamkniętymi gniazdami płytek skrawających, zapewniające stabilne warunki obróbki.

Można stosować w połączeniu z płytką skrawającą 215117 UNI **jako frezy wysokowydajne.**

Zastosowanie:

Dwustronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. lub jednostronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. **Z dużymi posuwami.**

wskazówka:

Wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 3,8, z grotem nr 674252, rozm. 15IP.

Opis techniczny

Ø otworu uchwyty	22 mm
długość całkowita L _{ges}	40 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	4 mm
Liczba ostrzy Z	6
Ø ostrzy D _c	63 mm

śruby mocujące	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
pasująca wymienna płytko skrawająca	XNEX 0806..
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe