



Lampy warsztatowe diodowe (LED) o naturalnej barwie światła COLOUR MATCH, Typ: MINI



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

COLOUR MATCH. Specjalna dioda LED o wysokiej wartości CRI do **do perfekcyjnego odwzorowania barw**, o szczególnie długiej trwałości. Nadaje się zwłaszcza do wszystkich prac lakierniczych, polerskich, do czyszczenia i przygotowania. Zaprojektowana do użytku w lakierniach. **Wymienna soczewka szklana**, odporna na wszystkie rodzaje rozpuszczalników, również przy codziennym czyszczeniu. **MINIMATCH.** Z funkcją 2 COLOUR LIGHT. Umożliwia wybór między dwiema temperaturami barwy, w zależności od danego zadania roboczego. Ciepłe światło (4500 K) do jasnych powierzchni i zimne światło (6500 K) do ciemnych powierzchni.

Pyło- i wodoszczelna akumulatorowa ręczna lampa warsztatowa z możliwością ładowania. Z solidnym, obrotowym hakiem i mocnym wbudowanym magnesem. Elastyczna głowica świecąca (obracana w zakresie 180°).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód do ładowania.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Kolor światła	barwa naturalna
Kolor światła	chłodny biały
Kolor światła	ciepły biały
Strumień światła	200 lm
Napięcie akumulatorów	3,7 V
pojemność akumulatora	1,6 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	1
temperatura barwy	4500 - 6500 K
Wartość CRI	96
stopień ochrony IP	IP 65
Szerokość całkowita	60 mm
czas świecenia	2 h
długość całkowita	156 mm
masa	190 g
strefa wg ATEX	brak
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa