

Pojemniki Euronorm szare, Typ: NB24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	963380 NB24
GTIN	8055520124165
Klasa artykułu	96E

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości pojemniki transportowe z tworzywa sztucznego, przystosowane do układania w stopy.

Pojemniki mają konstrukcję ramową, opartą na trzech wymiarach podstawowych.

Można je stosować w różnych dziedzinach.

Mocne ścianki, wzmocnione różnymi żebrami, nadają pojemnikowi dużą sztywność.

Odporne na działanie większości kwasów i olejów.

wskazówka:

Pasujące akcesoria (pokrywa, zamknięcie, uchwyt na karteczkę) zob. nr 963382 – 963384.

kolor: szare

wysokość: 120 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 400 mm

rodzaj uchwytu: uchwyt nieckowy

Opis techniczny

szerokość	600 mm
głębokość	400 mm
wysokość	120 mm
typ	NB24
rodzaj uchwytu	uchwyt nieckowy

kolor	szare
Rodzaj produktu	Pojemniki Euronorm

Akcesoria

Spinacz kartek 10-elem. Typ EH2	963382 EH2
Pokrywy z zawiasami do pojemników Euronorm Typ NBC64	963384 NBC64
Zamek przesuwny do pojemników Euronorm zestaw 2-elementowy Typ 1	963383 1