

HOLEX®**Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, typ: 13/12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341425 13/12
GTIN	4062406088361
Klasa artykułu	32W

Opis**Wykonanie:**

prosta, lekka konstrukcja.

Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

głównie do wiertarek ręcznych.

Nakładane na uchwyty trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 1 - 13 mm

Ø zewnętrzna: 42,5 mm

dł. uchwyty zamkniętego: 97 mm

uchwyty ze stożkiem: B 12

największa Ø stożka uchwyty wiertarskiego: 12,065 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	42,5 mm
uchwyty ze stożkiem	B 12
zakres mocowania	1 - 13 mm
dł. uchwyty zamkniętego	97 mm
największa Ø stożka uchwyty wiertarskiego	12,065 mm

