

**HOLEX®****Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, typ: 10/12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341425 10/12
GTIN	4062406088347
Klasa artykułu	32W

**Opis****Wykonanie:**

prosta, lekka konstrukcja.

Ze stożkiem DIN 238

**Zastosowanie:**

głównie do wiertarek ręcznych.

Nakładane na uchwyty trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 0 - 10 mm

Ø zewnętrzna: 34,3 mm

dł. uchwyty zamkniętego: 79,4 mm

uchwyty ze stożkiem: B 12

największa Ø stożka uchwyty wiertarskiego: 12,065 mm

**Opis techniczny**

zakres mocowania	0 - 10 mm
największa Ø stożka uchwyty wiertarskiego	12,065 mm
uchwyty ze stożkiem	B 12
Ø zewnętrzna	34,3 mm
dł. uchwyty zamkniętego	79,4 mm

