

**HOLEX®****Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, typ: 16/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341425 16/16
GTIN	4062406088385
Klasa artykułu	32W

**Opis****Wykonanie:**

prosta, lekka konstrukcja.

Ze stożkiem DIN 238

**Zastosowanie:**

głównie do wiertarek ręcznych.

Nakładane na uchwyty trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 3 - 16 mm

Ø zewnętrzna: 50,5 mm

dł. uchwyty zamkniętego: 106,7 mm

uchwyty ze stożkiem: B 16

największa Ø stożka uchwyty wiertarskiego: 15,733 mm

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	50,5 mm
zakres mocowania	3 - 16 mm
uchwyty ze stożkiem	B 16
dł. uchwyty zamkniętego	106,7 mm
największa Ø stożka uchwyty wiertarskiego	15,733 mm

