

HOLEX®**Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, typ: 16/18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341425 16/18
GTIN	4062406088392
Klasa artykułu	32W

Opis**Wykonanie:**

prosta, lekka konstrukcja.

Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

głównie do wiertarek ręcznych.

Nakładane na uchwyty trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 3 - 16 mm

Ø zewnętrzna: 50,5 mm

dł. uchwyty zamkniętego: 110,9 mm

uchwyty ze stożkiem: B 18

największa Ø stożka uchwyty wiertarskiego: 17,431 mm

Opis techniczny

dł. uchwyty zamkniętego	110,9 mm
największa Ø stożka uchwyty wiertarskiego	17,431 mm
uchwyty ze stożkiem	B 18
Ø zewnętrzna	50,5 mm
zakres mocowania	3 - 16 mm

