

**HOLEX®****Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, typ: 13/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341425 13/16
GTIN	4062406088378
Klasa artykułu	32W

**Opis****Wykonanie:**

prosta, lekka konstrukcja.

Ze stożkiem DIN 238

**Zastosowanie:**

głównie do wiertarek ręcznych.

Nakładane na uchwyty trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 1 - 13 mm

Ø zewnętrzna: 42,5 mm

dł. uchwyty zamkniętego: 101,6 mm

uchwyty ze stożkiem: B 16

największa Ø stożka uchwyty wiertarskiego: 15,733 mm

**Opis techniczny**

uchwyty ze stożkiem	B 16
największa Ø stożka uchwyty wiertarskiego	15,733 mm
zakres mocowania	1 - 13 mm
dł. uchwyty zamkniętego	101,6 mm
Ø zewnętrzna	42,5 mm

