

**HOLEX®****Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, typ: 10-3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341615 10-3/8
GTIN	4062406087197
Klasa artykułu	32W

**Opis****Wykonanie:**

wersja przemysłowa

z gwintem wewnętrznym. **z zabezpieczeniem mocowania** do wiertarek udarowych.**Zastosowanie:**

do wiertarek stojakowych.

Do nakręcania na wiertarki elektryczne.

zakres mocowania: 0,5 - 10 mm

Ø zewnętrzna: 39 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej: 71 mm

dł. uchwyty zamkniętego: 83 mm

uchwyt: 3/8-24 cal

**Opis techniczny**

długość głowicy wiertarskiej otwartej	71 mm
Ø zewnętrzna	39 mm
zakres mocowania	0,5 - 10 mm
uchwyt	3/8-24 cal
dł. uchwyty zamkniętego	83 mm

