

Garant**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 16/1,5Xmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273790 16/1,5X
GTIN	4062406087203
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	1,5 mm
$t_{\text{maks.}}$ obróbka wewnętrzna	6 mm
Przesunięcie osi L_3	10,5 mm
śruba	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{\text{min.}}$	19 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	30 mm
długość całkowita L	180 mm
Ø chwytu D_s	16 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

śruba zaciskowa Typ 12

279815 12

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymienialnych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500