

HEDI**Mobilny rozdzielacz zasilania, Typ: 400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081139 400
GTIN	4003644021086
Klasa artykułu	08B

Opis**Wykonanie:**

Mobilny rozdzielacz z gniaздkami wtykowymi, z mocną obudową, wzmocnioną twardą gumą. Przewód przyłączeniowy o długości 2,5 m H07RN-F 3G2,5 z wtyczką z zestykiem ochronnym 250V.

Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.

szerokość: 227 mm

głębokość: 212 mm

wysokość: 305 mm

Strumień światła: 2000 lm

liczba gniazd wtykowych 250 V: 4

liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A: 2

Opis techniczny

Strumień światła	2000 lm
głębokość	212 mm
liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A	2
liczba gniazd wtykowych 250 V	4
szerokość	227 mm
wysokość	305 mm

Karta danych

zasilanie energią

Zasilanie sieciowe

Rodzaj produktu

Rozdzielnica elektryczna