



Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego sprężone powietrze, Ø 8 × 12 mm, długość węża: 10Sm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080071 10S
GTIN	7391390404046
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bezpieczny zwijacz węża z przewodnikiem węża i kontrolowaną siłą wciągania. Zamknięta **obudowa z tworzywa sztucznego** o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapyłonym. Zwarta konstrukcja i łatwy montaż na ścianie lub stropie, z **zakresem obrotu 180°**. Wąż poliuretanowy przystosowany do dużego natężenia przepływu, o dużej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi. Zwijacz węża z wężem z PU pokryty farbą sygnalizacyjną w kolorze **neonowej zieleni**.

wskazówka:

Sprzęgło zob. nr 080286.

Opis techniczny

długość węża	10 m
kolor obudowy	niebieski
kolor węża	neonowa zieleń
materiał węża	poliuretan
przyłącze wyjścia	1/4 cal
maks. ciśnienie robocze	16 bar

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS	tak
przyłącze wejścia	1/4 cal
Ø wewnętrzna węża	8 mm
Ø zewnętrzna węża	12 mm
szerokość obudowy	406 mm
głębokość obudowy	190 mm
wysokość obudowy	313 mm
przeznaczone do	sprężone powietrze
Atrybut nazwy produktu	Ø 8 × 12 mm
Rodzaj produktu	Zwijacze węży

Akcesoria

Złączki zabezpieczające gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/4 cal	080286 1/4
Złączki zabezpieczające gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/2 cal	080286 1/2
Złączki zabezpieczające gwint wewnętrzny gwint przyłączeniowy wewnętrzny 3/8 cal	080286 3/8