



Piły szablowe, Typ: SSPE1500X



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078224 SSPE1500X
GTIN	4002395241699
Klasa artykułu	03M

Opis

Wykonanie:

Mocna, solidna, uniwersalna piła szablasta Milwaukee o mocy 1500 W z metalową obudową przekładni.

- **System szybkiej wymiany brzeszczotów FIXTEC bez użycia narzędzi.**
- **Wyłączany ruch wahadłowy, z elektroniczną regulacją częstotliwości skoków.**
- **System AVS zapobiegający wibracjom oraz opatentowana przekładnia z kołem zataczającym się zapewniają najspokojniejszą pracę.**
- **System zabezpieczający przekładnię przed odbiciem piły.**

w dostawie::

walizka, brzeszczot.

wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.

Opis techniczny

długość skoku	32 mm
pobór mocy	1500 W
masa	4 kg
liczba skoków	0 - 2800 min ⁻¹
oznaczenie producenta	SSPE1500X
cechy szczególne	FIXTEC / AVS
maks. wibracje wg EN	15,2 m/s ²

Opakowanie	Walizka transportowa
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Piły

Aksesoria

Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 922EHM	588600 922EHM
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 922BF	588600 922BF
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 1122BF	588600 1122BF
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 922EF	588600 922EF
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 1122EF	588600 1122EF
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 1155CHM	588600 1155CHM