

Garant**Gwintowniki ręczne, pojedyncze pośrednie, bez powłoki, M: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130420 M30
GTIN	4062406089368
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak. Wstępny z długim czopem prowadzącym.**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 3,5 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwył kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 26,5 mm

Opis techniczny

Rodzaj gwintu	M
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø gwintu	30 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	22 mm
liczba rowków wiórowych	3

Chwył kwadratowy □	18 mm
długość całkowita L	125 mm
głębokość gwintu	90 mm
norma	DIN 352
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	26,5 mm
skok gwintu	3,5 mm
wielkość gwintu	M30
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	D
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik