

Garant**Gwintowniki ręczne, pojedyncze zdzieraki, bez powłoki, M: M27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130410 M27
GTIN	4062406088606
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak. Wstępny z długim czopem prowadzącym.**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	81 mm
Rodzaj gwintu	M
Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	24 mm
Ø chwytu D _s	20 mm

skok gwintu	3 mm
norma	DIN 352
Ø gwintu	27 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	110 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
wielkość gwintu	M27
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	A
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik