

Garant**Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 80S****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 363000 80S |
| GTIN | 4062406090487 |
| Klasa artykułu | 310 |

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.**
- **Idealnie centryczne mocowanie dzięki ustawieniu centralnemu.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp dzięki płytce pośredniej.**
- **Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.**
- **Z otworem płuckowym i portem do rozwiązań automatyzacji.**
- **Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.**
- **Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.**
- **Szybka i intuicyjna obsługa.**
- **Dokładność powtórzeń <0,01 mm.**
- **Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.**
- **Nakrętka wrzeczona z funkcją wahliwości lub bez niej.**
- **Krawędź mocująca do łap mocujących.**
- **Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.**

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do :

Szczęki nasadowe nr 363010 – 363045.

w dostawie::

Szyna bazowa, wrzeczono, nakrętka wrzeczona.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne nr 627424 rozm. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi 628600 rozm. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1.

wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych.

maks. siła mocująca do: 25 kN

masa: 3,2 kg

L: 170 mm

B: 80 mm

wysokość H: 40 mm

zakres mocowania S1: 0 - 76 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------------|
| masa | 3,2 kg |
| pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Xtric 80 |
| Seria | xtric |
| maks. siła mocująca do | 25 kN |
| L | 170 mm |
| B | 80 mm |
| rozwartości kluczy | 10 mm |
| rozwartości kluczy | 5 mm |
| maksymalny moment obrotowy | 85 Nm |
| zakres mocowania S2 | 74 - 144 mm |
| zakres mocowania S1 | 0 - 76 mm |
| wysokość H | 40 mm |
| Rowek wzdłużny | 20 mm |
| Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 7 mm | 363075 7 |
| Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 20 mm | 363075 20 |
| Szczęki nasadzane, system LANG dla typu 80 | 363018 80 |
| Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 5 mm | 363075 5 |
| Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 22C mm | 363075 22C |
| Szczęki nasadzane, system LANG, ozmniejszonej szerokości dla typu 40C | 363030 40C |
| Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 15 mm | 363075 15 |
| Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 20C mm | 363075 20C |
| Szczęki nasadzane, system LANG, powlekane dla typu 80 | 363022 80 |
| Szczęki nasadzane standardowe powlekane dla typu 80 | 363014 80 |
| Płyta adaptera Typ Xtric / do Ø gniazda mocującego 120 mm | 363080 120 |
| Miękka szczęka nasadzana Typ 120A | 363034 120A |
| Szczęki nasadzane standardowe ozredukowanej szerokości dla typu 40C | 363026 40C |
| Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym z końcówką sferyczną sześciokąt 5 mm | 627424 5 |
| Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 10 mm | 363075 10 |
| Łapy mocujące Typ 80 | 363081 80 |
| Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 22 mm | 363075 22 |
| Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 120 Nm | 656050 120 |
| Szczęki nasadzane Standard dla typu 80 | 363010 80 |
| Płyta adaptera Typ Xtric / do Ø gniazda mocującego 138 mm | 363080 138 |

| | |
|---|---------------|
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm | 642230 10 |
| Miękka szczęka nasadzana Typ 120S | 363034 120S |
| Nakrętka wrzeciona wahliwa, po prawej Typ 80 | 363099 80 |
| Łożyska wrzecionowe, kompletne Typ 80/170 | 363008 80/170 |
| Nakrętki wrzecionowe sztywne, prawe Typ 80 | 363097 80 |
| Nakrętki wrzecionowe wahliwe, lewe Typ 80 | 363098 80 |
| Zestaw listew wyrównujących i mocujących Xtric Typ 80 | 363102 80 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm | 642229 10 |