

Garant**Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 80MP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363000 80MP
GTIN	4062406090517
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.**
- **Idealnie centryczne mocowanie dzięki ustawieniu centralnemu.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp dzięki płytce pośredniej.**
- **Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.**
- **Z otworem płuczkowym i portem do rozwiązań automatyzacji.**
- **Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.**
- **Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.**
- **Szybka i intuicyjna obsługa.**
- **Dokładność powtórzeń <0,01 mm.**
- **Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.**
- **Nakrętka wrzecziona z funkcją wahliwości lub bez niej.**
- **Krawędź mocująca do łap mocujących.**
- **Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.**

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do :

Szczęki nasadowe nr 363010 – 363045.

w dostawie::

Szyna bazowa, wrzecziono, nakrętka wrzecziona.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne nr 627424 rozm. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi 628600 rozm. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1.

wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych.

maks. siła mocująca do: 25 kN

masa: 4 kg

L: 220 mm

B: 80 mm

wysokość H: 40 mm

zakres mocowania S1: 0 - 126 mm

Opis techniczny

pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Xtric 80
B	80 mm
masa	4 kg
Seria	xtric
maks. siła mocująca do	25 kN
L	220 mm
Kąt wychylenia	±2 stopni
rozwartości kluczy	5 mm
rozwartości kluczy	10 mm
maksymalny moment obrotowy	85 Nm
zakres mocowania S1	0 - 126 mm
zakres mocowania S2	74 - 194 mm
wysokość H	40 mm
Rowek wzdłużny	20 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 15 mm	363075 15
Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 120 Nm	656050 120
Szczęki nasadzone, system LANG, powlekane dla typu 80	363022 80
Łapy mocujące Typ 80	363081 80
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 22 mm	363075 22
Szczęki nasadzone standardowe ozredukowanej szerokości dla typu 40C	363026 40C
Miękka szczęka nasadzana Typ 120A	363034 120A
Szczęki nasadzone, system LANG dla typu 80	363018 80
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 5 mm	363075 5
Szczęki nasadzone standardowe powlekane dla typu 80	363014 80
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642230 10
Szczęki nasadzone Standard dla typu 80	363010 80
Płyta adaptera Typ Xtric / do Ø gniazda mocującego 120 mm	363080 120
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 10 mm	363075 10
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 7 mm	363075 7
Miękka szczęka nasadzana Typ 120S	363034 120S
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 20 mm	363075 20
Szczęki nasadzone, system LANG, ozmniejszonej szerokości dla typu 40C	363030 40C
Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym z końcówką sferyczną sześciokąt 5 mm	627424 5
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 20C mm	363075 20C
	363080 138

Płyta adaptera Typ Xtric / do Ø gniazda mocującego 138 mm

Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 22C mm

363075 22C

Nakrętka wrzeciona wahliwa, po prawej Typ 80

363099 80

Łożyska wrzecionowe, kompletne Typ 80/220

363008 80/220

Nakrętki wrzecionowe sztywne, prawe Typ 80

363097 80

Nakrętki wrzecionowe wahliwe, lewe Typ 80

363098 80

Zestaw listew wyrównujących i mocujących Xtric Typ 80

363102 80

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm

642229 10