

**Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 315/21****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 313715 315/21 |
| GTIN | 2050001929723 |
| Klasa artykułu | 33T |

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki

długość L: 129 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 60 mm

rozstaw otworów a: 39 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 21 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------|-------|
| rozstaw otworów b | 30 mm |
|-------------------|-------|

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| wysokość H | 60 mm |
| dla gwintu DIN 912 | M16 |
| rozstaw otworów a | 39 mm |
| szerokość rowka D | 21 mm |
| do średnicy uchwytu | 315 mm |
| długość L | 129 mm |
| szerokość B | 50 mm |
| Pasujące do kodu barwnego | Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki |