



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 165



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313715 165
GTIN	2050001929686
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Opis techniczny

wysokość H	32 mm
do średnicy uchwytu	165 mm
szerokość rowka D	12 mm
długość L	72 mm
szerokość B	32 mm
rozstaw otworów b	20 mm

dla gwintu DIN 912	M10
rozstaw otworów a	15 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile