



3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S 2.0 z krótkim stożkiem i szczękami podstawowymi i nasadowymi, DIN 55027, uchwyty z krótkim stożkiem: 250/8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313137 250/8
GTIN	2050001928917
Klasa artykułu	33U

Opis

Wykonanie:

- największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk
- długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności
- modułowy system tulejek ochronnych
- krótkie czasy uzbrajania
- korpus uchwyty hartowany dyfuzyjnie do \varnothing 315 mm
- duży otwór przelotowy (wymiar E!)
- kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi
- szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F” i „Duro”
- możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów
- wysoka precyzja mocowania małych \varnothing wewnętrznych.

Zastosowanie:

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Norma:

DIN 702-3.

Materiał:

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

w dostawie:

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.

1 zestaw szczęk podstawowych i szczęk nasadowych.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i zapasowe zob. nr 313200 – 313350.

kod kolorów wyposażenia: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 10 - 250 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 92 - 252 mm

skok szczęki S: 7,7 mm

Ø zewnętrzna A: 256 mm

Przepust E: 62 mm

Ø stożka centrującego B: 139,735 mm

Opis techniczny

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi	10 - 250 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4200 min ⁻¹
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi	92 - 252 mm
masa	33,9 kg
liczba trzpieni mocujących	4
skok szczęki S	7,7 mm
Przepust E	62 mm
Ø zewnętrzna A	256 mm
typ	250
wielkość sworzni ustalających	M16
Ø stożka centrującego B	139,735 mm
Uchwyt stożka krótkiego	8
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K	16 mm
Seria	ROTA-S plus
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyt klinowy

Aksesoria

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 250

313205 250

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 250

313200 250

Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250

313250 250

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do średnicy uchwytu 250

313207 250

Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250

313210 250