



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 210



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313715 210
GTIN	2050001929693
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Opis techniczny

rozstaw otworów a	24 mm
do średnicy uchwytu	210 mm
dla gwintu DIN 912	M12
wysokość H	40 mm
rozstaw otworów b	25 mm
szerokość rowka D	14 mm

długość L	95 mm
szerokość B	35 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile