



3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S-plus 2.0 ze szczękami podstawowymi i nasadowymi, DIN 6353, Typ: 160



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313117 160
GTIN	2050001928757
Klasa artykułu	33U

Opis

Wykonanie:

- **największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk**
- **długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności**
- **modułowy system tulejek ochronnych**
- **krótkie czasy uzbrajania**
- **korpus uchwyty hartowany dyfuzyjnie do \varnothing 315 mm**
- **duży otwór przelotowy (wymiar E!)**
- **kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi**
- **szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F” i „Duro”**
- **możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów**
- **wysoka precyzja mocowania małych \varnothing wewnętrznych.**

Objaśnienie:

hartowany, bardzo sztywny i polerowany korpus uchwyty
szczęki podstawowe z uzębieniem skośnym
specjalny kształt z krawędzią przeciwrozpryskową
przycisk do wymiany szczęk
zabezpieczenie szczęk (3 x - poza wielk. 400)
kołek do wstępnego pozycjonowania szczęki podstawowej

regulacja za pomocą 6-kąta

Zastosowanie:

Do wrzecion z gwintem wg DIN 800. Uchwyt od przodu połączony jest z kołnierzem za pomocą śrub i następnie mocowany na wrzecionie. Nieobrobione kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do obrabiarki, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

Materiał:

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

w dostawie::

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.

1 zestaw szczęk podstawowych i szczęk nasadowych.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i zapasowe zob. nr 313200 – 313350.

kod kolorów wyposażenia: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 5 - 170 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 65 - 186 mm

skok szczęki S: 6,5 mm

Ø zewnętrzna A: 165 mm

Przepust E: 42 mm

wysokośćuchwytuD: 68,5 mm

Opis techniczny

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi	65 - 186 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi	5 - 170 mm
skok szczęki S	6,5 mm
masa	7,9 kg
Ø centrowania B	145 mm
typ	160
Przepust E	42 mm
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K	12 mm
Ø zewnętrzna A	165 mm
maksymalna prędkość obrotowa	5400 min ⁻¹
wysokośćuchwytuD	68,5 mm
Seria	ROTA-S plus
norma	DIN 702-4

kod kolorów wyposażenia	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyt klinowy

Akcesoria

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 160	313200 160
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 160	313205 160
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160	313210 160
Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160	313250 160
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do średnicy uchwytu 160	313207 160