



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 315



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313755 315
GTIN	2050001929808
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

Ukośne, do małych średnic mocowania.

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwyty mechaniczne firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki

długość L: 145 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 50 mm

rozstaw otworów a: 30 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 18 mm

Opis techniczny

szerokość rowka D	18 mm
-------------------	-------

wysokość H	50 mm
szerokość B	50 mm
długość L	145 mm
rozstaw otworów a	30 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
rozstaw otworów b	30 mm
dla gwintu DIN 912	M14
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki