



## 3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S-plus 2.0 ze szczękami stopniowanymi jednolitymi, DIN 6353, Typ: 250



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 313115 250    |
| GTIN             | 2050001928726 |
| Klasa artykułu   | 33U           |

### Opis

#### Wykonanie:

- **największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk**
- **długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności**
- **modułowy system tulejek ochronnych**
- **krótkie czasy uzbrajania**
- **korpus uchwyty hartowany dyfuzyjnie do Ø 315 mm**
- **duży otwór przelotowy (wymiar E!)**
- **kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi**
- **szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F” i „Duro”**
- **możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów**
- **wysoka precyzja mocowania małych Ø wewnętrznych.**

#### Objaśnienie:

hartowany, bardzo sztywny i polerowany korpus uchwyty  
szczęki podstawowe z uzębieniem skośnym  
specjalny kształt z krawędzią przeciwrozpryskową  
przycisk do wymiany szczęk  
zabezpieczenie szczęk (3 x - poza wielk. 400)  
kołek do wstępnego pozycjonowania szczęki podstawowej

regulacja za pomocą 6-kąta

**Zastosowanie:**

Do wrzecion z gwintem wg DIN 800. Uchwyt od przodu połączony jest z kołnierzem za pomocą śrub i następnie mocowany na wrzecionie. Nieobrobione kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do obrabiarki, a następnie do uchwytu tokarskiego.

**Norma:**

**DIN 702-4.**

**Materiał:**

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

**w dostawie::**

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.

1 zestaw jednolitych szczęk stopniowanych.

**Wyp. dodatkowe:**

**Szczęki zamienne i zapasowe** zob. nr 313200 – 313350.

kod kolorów wyposażenia: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 10 - 250 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 92 - 252 mm

skok szczęki S: 7,7 mm

Ø zewnętrzna A: 256 mm

Przepust E: 62 mm

wysokośćuchwytuD: 98 mm

## Opis techniczny

|  |                        |
|--|------------------------|
| masa   | 28,8 kg                |
| Ø centrowania B                                    | 235 mm                 |
| typ  | 250                    |
| skok szczęki S                                     | 7,7 mm                 |
| sześciokąt wewnętrzny pod klucz K                  | 16 mm                  |
| Przepust E   | 62 mm                  |
| zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi | 92 - 252 mm            |
| zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi | 10 - 250 mm            |
| Ø zewnętrzna A                                     | 256 mm                 |
| wysokośćuchwytuD                                   | 98 mm                  |
| maksymalna prędkość obrotowa                       | 4200 min <sup>-1</sup> |
| Seria  | ROTA-S plus            |
| norma  | DIN 702-4              |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| kod kolorów wyposażenia | Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki |
| Rodzaj produktu         | Uchwyt klinowy                             |

## Akcesoria

|   |            |
|---|------------|
| Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do średnicy uchwytu 250 | 313207 250 |
| Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250             | 313250 250 |
| Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 250 | 313205 250 |
| Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 250 | 313200 250 |
| Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250                    | 313210 250 |