

**Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 315/21****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313755 315/21
GTIN	2050001929815
Klasa artykułu	33T

**Opis****Wykonanie:**

Ukośne, do małych średnic mocowania.

**precyzyjnie frezowane** rowki i uzębienie, **nieczernione**.

**Materiał:**

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

**Pasuje do :**

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

**Wyp. dodatkowe:**

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

**wskazówka:**

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki

długość L: 145 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 50 mm

rozstaw otworów a: 30 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 21 mm

**Opis techniczny**

rozstaw otworów a	30 mm
-------------------	-------

długość L	145 mm
szerokość rowka D	21 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
dla gwintu DIN 912	M16
rozstaw otworów b	30 mm
szerokość B	50 mm
wysokość H	50 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki