

**Szczęki segmentowe, zestaw 3-elem., stal, do średnicy uchwytu: 315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313435 315
GTIN	2050001929532
Klasa artykułu	33T

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Zastosowanie:

Mocowanie obwodowe, powodujące niewielkie odkształcenia.

Materiał:

produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 110 mm

szerokość B: 240 mm

wysokość H: 70 mm

rozstaw otworów a: 60 mm

rozstaw otworów b: 28 mm

szerokość rowka D: 21 mm

Opis techniczny

długość L	110 mm
-----------	--------

rozstaw otworów b	28 mm
szerokość rowka D	21 mm
wysokość H	70 mm
rozstaw otworów a	60 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
szerokość B	240 mm