

HEDI

Mobilny rozdzielacz zasilania dla F, B, PL, CZ, typ: 400



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081140 400
GTIN	4003644021093
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Mobilny rozdzielacz z gniaздkami wtykowymi, z mocną obudową, wzmocnioną twardą gumą. Przewód przyłączeniowy o długości 2,5 m H07RN-F 3G2,5 z wtyczką z zestykiem ochronnym 250V.

Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.

stopień ochrony IP: IP 44

szerokość: 205 mm

głębokość: 205 mm

wysokość: 217 mm

Strumień światła: 2000 lm

liczba gniazd wtykowych 250 V: 4

liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A: 2

Opis techniczny

wysokość	217 mm
głębokość	205 mm
liczba gniazd wtykowych 250 V	4
liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A	2
szerokość	205 mm
Strumień światła	2000 lm

stopień ochrony IP

IP 44