

Garant**Nakrętki mocujące ER wewnętrzny, do typu ER: 32****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309621 32 |
| GTIN | 4062406093464 |
| Klasa artykułu | 31Z |

Opis**Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
Podkładki uszczelniające nr 309625; 309630; 309635; 309645.

Wewnętrzne nakrętki mocujące z gwintem zewnętrznym. **z rowkami.**

Pasuje do :

Oprawki do tulejek zaciskowych ER z gwintem wewnętrznym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

norma: DIN 6499 D

Długość całkowita L: 17,5 mm

Ø zewn. D: 40 mm

gwint: M40×1,5

maks. moment dokręcania: 70 Nm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|---|
| Ø zewn. D | 40 mm |
| gwint | M40×1,5 |
| do typu ER | 32 mm |
| maks. moment dokręcania | 70 Nm |
| Długość całkowita L | 17,5 mm |
| norma | DIN 6499 D |
| Rodzaj produktu | Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową |