




Szczęki stopniowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 165



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313770 165
GTIN	2050001929822
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Hartowane.

Zastosowanie:

Mocowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Kamienie teowe nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki

długość L: 67 mm

szerokość B: 28 mm

wysokość H: 36 mm

rozstaw otworów a: 14 mm

rozstaw otworów b: 20 mm

szerokość rowka D: 12 mm

Opis techniczny

do średnicy uchwytu	165 mm
szerokość rowka D	12 mm
rozstaw otworów a	14 mm
wysokość H	36 mm
rozstaw otworów b	20 mm
szerokość B	28 mm
długość L	67 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki