



3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S 2.0 z krótkim stożkiem i jednolitymi szczękami stopniowanymi, DIN 55027, uchwyty z krótkim stożkiem: 315/8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313135 315/8
GTIN	2050001928863
Klasa artykułu	33U

Opis

Wykonanie:

- największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk
- długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności
- modułowy system tulejek ochronnych
- krótkie czasy uzbrajania
- korpus uchwyty hartowany dyfuzyjnie do \varnothing 315 mm
- duży otwór przelotowy (wymiar E!)
- kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi
- szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F” i „Duro”
- możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów
- wysoka precyzja mocowania małych \varnothing wewnętrznych.

Zastosowanie:

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Norma:

DIN 702-3.

Materiał:

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

w dostawie::

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.

1 zestaw jednolitych szczęk stopniowanych.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i zapasowe zob. nr 313200 – 313350.

kod kolorów wyposażenia: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 14 - 333 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 95 - 326 mm

skok szczęki S: 9,9 mm

Ø zewnętrzna A: 323 mm

Przepust E: 92 mm

Ø stożka centrującego B: 139,735 mm

Opis techniczny

liczba trzpieni mocujących	4
wielkość sworzni ustalających	M16
Przepust E	92 mm
Uchwyt stożka krótkiego	8
maksymalna prędkość obrotowa	3400 min ⁻¹
Ø stożka centrującego B	139,735 mm
masa	62,6 kg
Ø zewnętrzna A	323 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi	95 - 326 mm
skok szczęki S	9,9 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi	14 - 333 mm
typ	315
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K	16 mm
Seria	ROTA-S plus
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyt klinowy

Akcesoria

Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 315

313250 315

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do
średnicy uchwytu 315

313200 315

Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu
315

313210 315

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do
średnicy uchwytu 315

313205 315

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do
średnicy uchwytu 315

313207 315