


Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex, zakres mocowania \emptyset chwytów: 2-4,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	333640 2-4,5
GTIN	2050002003842
Klasa artykułu	33F

Opis

Zalety:

- **Efektywny czasowo pomiar pozycji lub dokładności ruchu obrotowego**
- **Bez uciążliwego montażu dzięki statywowi i czujnikowi zegarowemu**
- **Wzrost niezawodności procesu dzięki bardziej regularnym kontrolom**
- **Łatwa obsługa**
- **Mniej usterek maszyny i dłuższa żywotność**

Zastosowanie:

Do kontrolowania osi, pomiaru współosiowości, określania pozycji (np. uchwyt narzędziowy, obrabiany przedmiot).

Pasuje do :

aparatu do gwintowania Edalmatic nr 333500.

w dostawie::

W komplecie walizka z pianką, urządzenie testujące, precyzyjne czujniki wskaźnikowe, magnes do mocowania, cylindryczny uchwyt do mocowania, lusterko do odczytu zmierzonej wartości, klucz 6-kątny.

pasują do aparatów o wielk.: M3–M12

oznaczenie zacisku: J 423

Opis techniczny

oznaczenie zacisku	J 423
zakres mocowania Ø chwytów	2 - 4,5 mm
pasują do aparatów o wielk.	M3-M12