



Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 315



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313220 315
GTIN	2050001929129
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej \varnothing mocowania. **Precyzyjnie frezowana** powierzchnia przyłożenia, **czerniona**.

Norma:

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnych średnic mocowania

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

Użycie, tekst reklamowy:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhms Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

wskazówka:

Szczęki z Al, na zamówienie.

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

długość L: 145 mm

szerokość B: 35 mm

wysokość H: 54 mm

szerokość rowka D: 12 mm

rozstaw otworów b: 54 mm

długość wpustu A: 26 mm

Opis techniczny

szerokość rowka D	12 mm
wysokość H	54 mm
długość L	145 mm
długość wpustu A	26 mm
szerokość B	35 mm
rozstaw otworów b	54 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego