




## Szczęki stopniowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313770 250
GTIN	2050001929846
Klasa artykułu	33T

### Opis

**Wykonanie:**

**Precyzyjnie frezowane** rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Hartowane.

**Zastosowanie:**

Mocowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

**Materiał:**

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

**Pasuje do :**

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

**Wyp. dodatkowe:**

Kamienie teowe nr 313505 – 313605.

**wskazówka:**

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki

długość L: 101,5 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 54 mm

rozstaw otworów a: 25,5 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 16 mm

### Opis techniczny

wysokość H	54 mm
rozstaw otworów a	25,5 mm
szerokość B	40 mm
rozstaw otworów b	30 mm
szerokość rowka D	16 mm
długość L	101,5 mm
do średnicy uchwytu	250 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki