



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313415 250
GTIN	2050001929495
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 120 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 80 mm

rozstaw otworów a: 30 mm

rozstaw otworów b: 28 mm

szerokość rowka D: 21 mm

Opis techniczny

dla gwintu DIN 912	M16
długość L	120 mm

szerokość B	50 mm
szerokość rowka D	21 mm
rozstaw otworów a	30 mm
wysokość H	80 mm
pasują także do średnicy uchwytu	315 mm
do średnicy uchwytu	250 mm
rozstaw otworów b	28 mm