

**CNMM 1204XL, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250489 PR015S
GTIN	4960664837731
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMM 1204XL PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: SX

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 25 - 70 m/min

**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	25 - 70 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	S
posuw $f$	0,15 - 0,45 mm/obr,
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Łamacz wiórów	SX

Gatunek	PR015S
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 1204XL
liczba wymian/ostrzy	4
płytko podporowa	259031 15
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia