

Garant**Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 69/100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274030 69/100
GTIN	4062406093600
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275021 – 275048. $D_2 = 999$ w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

$D_1 = \text{min. } \varnothing$ dla 1 wcięcia / $D_2 = \text{maks. } \varnothing$ dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	100 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	69 mm
maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	28 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Klucz systemowy	tak
Szerokość skrawania W	3 mm

Rodzaj produktu

Uchwyty ostrzy