

Szafka biurowa z drzwiami przesuwными, szerokość: 1200 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	974210 1200
GTIN	2050002049635
Klasa artykułu	91Q

Opis**Wykonanie:**

Drewniana szafka z przesuwными drzwiami, ze środkową ścianką działową i dwiema półkami (z obu stron ścianki działowej), o grubości 25 mm, możliwość przestawiania co 32 mm. Szafka z mocną ścianką tylną z wykończeniem meblowym. Dostawa z łukowymi uchwytami. Stalowy cokół o wysokości 30 mm, ze śrubami do regulacji wysokości. Kłódka z 2 kluczykami.

Powłoka lakiernicza:

Drewniana, z powłoką melaminową w kolorze szarym metalicznym. **Cokół** szary metaliczny, **lakier proszkowy**.

Regulacja wysokości co: 32 mm

wysokość: 779 mm

szerokość: 1200 mm

głębokość: 450 mm

wysokość użytkowa: 705 mm

Liczba półek: 2

Opis techniczny

szerokość	1200 mm
możliwość stosowania zamków systemowych	nie
Powierzchnia korpusu	drewniane
Liczba półek	2

kolor uchwyty	szary metaliczny
wysokość użytkowa	705 mm
z cokołem	tak
rodzaj uchwyty	uchwyty łukowy
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	nie
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza	nie
Materiał cokołu	Blacha stalowa
głębokość	450 mm
Wysokość cokołu	30 mm
wysokość	779 mm
Kolor frontów	szary metaliczny
Kolor cokołu	szary metaliczny
Kolor korpusu	szary metalowy
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	32 mm
Rodzaj produktu	Szafa biurowa