

**Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313455 250
GTIN	2050001929600
Klasa artykułu	33T

**Opis****Wykonanie:**

**precyzyjnie frezowane** rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

**Materiał:**

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

**Pasuje do :**

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

**Wyp. dodatkowe:**

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

**wskazówka:**

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 120 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 50 mm

rozstaw otworów a: 20 mm

rozstaw otworów b: 28 mm

szerokość rowka D: 21 mm

**Opis techniczny**

rozstaw otworów b	28 mm
długość L	120 mm

szerokość rowka D	21 mm
szerokość B	50 mm
do średnicy uchwytu	250 mm
rozstaw otworów a	20 mm
wysokość H	50 mm
dla gwintu DIN 912	M16