

**Garant****Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 240/350mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274060 240/350
GTIN	4062406094027
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275021 – 275048.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004 lub alternatywnie z adapterem nr 274003 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mierzowych.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

$D_1 = \varnothing$  min. dla 1. podcięcia /  $D_2 = \varnothing$  maks. dla 1. podcięcia.

$D_2 = 999$  w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	350 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	240 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	40 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Klucz systemowy	tak
Szerokość skrawania W	5 mm

Szerokość skrawania W	6 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy