

Stoły biurowe Buk, szerokość: 1600 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	974040 1600
GTIN	
Klasa artykułu	91Q

Opis**Wykonanie:**

Komfortowy stół biurowy z płynną **regulacją wysokości** (zakres regulacji **680-820 mm**). Stabilna podstawa z ramą poprzeczną. Nogi z kształtowej rury stalowej 2 mm, przekrój kwadratowy 50/50 mm. Połączone kształtowo z ramą usztywniającą. Ergonomiczna podstawa zapewnia optymalną swobodę ruchu nóg.

Błat melaminowy o grubości 25 mm, z **okleiną bukową**.

Powłoka lakiernicza:

Nogi i rama podstawy – szary metaliczny, **lakier proszkowy**.

grubość płyty: 25 mm

zakres regulacji wysokości: 680 - 820 mm

szerokość: 1600 mm

głębokość: 800 mm

grubość blatu: 25 mm

Opis techniczny

kształt płytek	prostokąt
grubość blatu	25 mm
zakres regulacji wysokości	680 - 820 mm
materiał blatu	Płyta dociskowa płaska pokryta sztuczną żywicą
głębokość	800 mm

okładzina blatu	Melamina
Powierzchnia płyty roboczej	Dekor bukowy
szerokość	1600 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy	680–820 mm
grubość płyty	25 mm