



## Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwyty: 315



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313210 315
GTIN	2050001929075
Klasa artykułu	33T

### Opis

#### Zastosowanie:

ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania.** Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzonymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. In Verbindung mit den Grundbacken als Dreh- oder Bohrbacken verwendbar.

#### Pasuje do :

uchwyty klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowych Röhlm Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwyty tokarskich.

#### wskazówka:

- **dokupione szczęki nasadzane i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodowego i osiowego**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

długość L: 105 mm

szerokość B: 36 mm

szerokość rowka D: 12 mm

rozstaw otworów b: 54 mm

długość wpustu A: 26 mm

### Opis techniczny

rozstaw otworów b	54 mm
długość wpustu A	26 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
długość L	105 mm
szerokość rowka D	12 mm
szerokość B	36 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego