



## Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 165



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313755 165
GTIN	2050001929778
Klasa artykułu	33T

### Opis

#### Wykonanie:

Ukośne, do małych średnic mocowania.

**precyzyjnie frezowane** rowki i uzębienie, **nieczernione**.

#### Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

#### Pasuje do :

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

#### Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

#### wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki

długość L: 82 mm

szerokość B: 32 mm

wysokość H: 32 mm

rozstaw otworów a: 15 mm

rozstaw otworów b: 20 mm

szerokość rowka D: 12 mm

### Opis techniczny

wysokość H	32 mm
------------	-------

długość L	82 mm
rozstaw otworów b	20 mm
dla gwintu DIN 912	M10
do średnicy uchwytu	165 mm
szerokość rowka D	12 mm
rozstaw otworów a	15 mm
szerokość B	32 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki